Karta katalogowa
KXA04I6



KXA04I6

Zacisk przelotowy 2xfaza 1xPE 4mm2

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	26 A

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W

Wymiary

Wysokość	51,50 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	6 mm

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 4 mm^2
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 6 mm^2

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7030
Materiał	Poliamid (PA)

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak