



KXA04I6

Klema, 2x prolazna L / 1xzemlja, 4mm², na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 26 A

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 1 W

Dimenzije

Visina 51,50 mm

Širina 90 mm

Dubina 6 mm

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 4 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 6 mm²

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7030

Materijal Poliamid (PA)

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da