




KXA04I6

Klema, 2x prolazna L / 1xzemlja, 4mm², na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	26 A
----------------	------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	1 W
-----------------------------	-----

Dimenzije

Visina	51,50 mm
--------	----------

Širina	90 mm
--------	-------

Dubina	6 mm
--------	------

Povezivost

Vrsta veze	Vijčana stezaljka
------------	-------------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	0.5 - 4 mm ²
-----------------------------	-------------------------

Presjek krutog provodnika	0.5 - 6 mm ²
---------------------------	-------------------------

Materijali

Boja	Siva
------	------

RAL kod	7030
---------	------

Materijal	Poliamid (PA)
-----------	---------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----