



KXA04KD

Klema, nož, 4mm², 800V/20A, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 20 A

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN 1 W

Dimenzije

Visina 49,50 mm

Širina 48 mm

Dubina 6 mm

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 4 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 6 mm²

Materijali

Boja Siva

RAL kod 7030

Materijal Poliamid (PA)

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da