



KXA04LH

**Durchgangsklemme-Phase 4mm<sup>2</sup>, 800V-32A, Schraubtechnik**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	32 A
-----------	------

**Abmessungen**

Höhe	48,50 mm
Breite	44,50 mm
Tiefe	6 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0,5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Werkstoff**

Farbe	Grau
Werkstoff	Polyamid (PA)

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja