



VH603WWH

Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

##### Instalace, montáž

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
|-----------------------------|----|

|        |             |
|--------|-------------|
| Montáž | Dutá příčka |
|--------|-------------|

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

##### Výkon

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Maximální ztrátový výkon rozvaděče při $\Delta T=20K$ | 22,50 W |
|-------------------------------------------------------|---------|

##### Vybavení

|            |   |
|------------|---|
| Počet lišt | 3 |
|------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet řad v rozvaděči | 3 |
|-----------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Počet polí v šířce | 1 |
|--------------------|---|

|       |    |
|-------|----|
| Zámek | Ne |
|-------|----|

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Má neutrální svorkovnici | Ano |
|--------------------------|-----|

##### Kapacita

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 36 |
|--------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Počet polovičních modulových svorek na liště | 72 |
|----------------------------------------------|----|

##### Funkce

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

##### Rozměry

|       |           |
|-------|-----------|
| Výška | 880,50 mm |
|-------|-----------|

|       |        |
|-------|--------|
| Šířka | 348 mm |
|-------|--------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 98 mm |
|---------|-------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vestavěná výška | 846 mm |
|-----------------|--------|

##### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
|-----------------------|---|

##### Rozměry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vestavěná šířka | 314 mm |
|-----------------|--------|

##### Kryt, dveře

|             |   |
|-------------|---|
| Počet zámků | 0 |
|-------------|---|

##### Rozměry

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Vestavěná hloubka | 89 mm |
|-------------------|-------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Počet jednotek šířky | 12 |
|----------------------|----|

##### Kryt, dveře

|                      |    |
|----------------------|----|
| Dveře/kryt průhledné | Ne |
|----------------------|----|

##### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

##### Materiál

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
|----------|-------------|

|         |      |
|---------|------|
| Kód RAL | 9010 |
|---------|------|

|       |      |
|-------|------|
| Barva | Bílá |
|-------|------|

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Materiál montážní desky | Akrylonitril-styren-akrylát (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|

---

**Vybavení**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ano |

**Materiál**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ano |
|--------------------------------------|-----|

**Bezpečnost**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Třída izolace          | Třída izolace                    |
| Mechanická odolnost IK | IK05                             |
| Stupeň krytí IP        | IP30                             |
| Typ uzamčení           | Zámek na zacvaknutí<br>Bez zámku |
| Test žhavicím drátem   | 850 °C                           |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|