



VH603WWH

Rozvodnice volta hybrid do dutých příček, 36 mod., s 1 MP, plastová perf. dvířka

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Jmenovité napětí 400 - 400 V

##### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Montáž Dutá příčka

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

##### Výkon

Maximální ztrátový výkon rozvaděče při  $\Delta T=20K$  22,50 W

##### Vybavení

Počet lišt 3

Počet řad v rozvaděči 3

Počet polí v šířce 1

Zámek Ne

Má neutrální svorkovnici Ano

##### Kapacita

Počet modulů 36

Počet polovičních modulových svorek na liště 72

##### Funkce

Se vstupy potrubí Ano

##### Rozměry

Výška 880,50 mm

Šířka 348 mm

Hloubka 98 mm

Vestavěná výška 846 mm

##### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče 1

##### Rozměry

Vestavěná šířka 314 mm

##### Kryt, dveře

Počet zámků 0

##### Rozměry

Vestavěná hloubka 89 mm

Počet jednotek šířky 12

##### Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

##### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

##### Materiál

Materiál Umělá hmota

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Materiál montážní desky Akrylonitril-styren-akrylát (ASA)  
Polycarbonat (PC)

---

**Vybavení**

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ano

**Materiál**

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ano
--------------------------------------	-----

**Bezpečnost**

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----