



WS100



systo Gniazdo z uziemieniem 16A 250V 2M samozaciski biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Mat Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	22,80 mm
Liczba jednostek	1
Wbudowane puszkі podtynkowe	40 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Wpuszczany
----------------	--------------------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Bez pokrywy
-------------	-------------

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Bez pokrywy
Ochrona	Bez ekranu ochronnego