



WS103



systo Gniazdo z uziemieniem z lampką 16A/250V 2M samozaciski biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	22,80 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	40 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Wpuszczany
----------------	--------------------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Tak

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21D

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Bez pokryw
Ochrona	Z ekranem ochronnym

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak