



WS106

**systo Gniazdo z uziemieniem DATA 16A 250V 2M zaciski śrubowe czerwony**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Materiały**

Kolor Czerwony

Kod RAL 3001  
9010

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Obróbka Lakierowany

**Wymiary**

Wysokość 45 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 22,80 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

**Łączność**

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy  
Wpuszczany

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Norma francuska NF

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 2

**Bezpieczeństwo**

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP21D

**Funkcje**

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

**Identyfikacja**

Z nadrukiem Nie

**Dodatkowe informacje**

Oslona Bez pokrywy

Ochrona Bez ekranu ochronnego

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak