



WS106

Zásuvka nezáměná, 45x45mm, šroubové připojení, červená

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Červená

Kód RAL 3001
9010

Povrchová úprava Hedvábně matný

Materiál Polycarbonat (PC)

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 45 mm

Šířka 45 mm

Hloubka 22,80 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění svorkou
Zapuštěný

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Francouzská norma NF

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 2

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP21D

Funkce

S orientačním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Žádný kryt

Ochrana Bez ochrany

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano