




LT152U

NH1 pojistkový sokl 3 x 250 A na přípojnice rozteče 40 mm, M10

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	250 A
Jmenovitý proud pro pojistkové vložky	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH1
-------------------	-----

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Připojení

Typ výstupu konektoru/zástrčky	Svorka M10
Typ vstupního konektoru/zástrčky	Svorka M10

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	8 - 8 Nm
Montáž	Systém přípojníc
Možnost vodorovné montáže	Ano

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	26 W
--	------

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
---------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano