



WS164

systo Gniazdo SCHUKO DATA 16A/250V a.c. 90st, przesił. st., zac. śrub., 2M, czerw

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czerwony
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	40 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	40 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe Uniwersalne mocowanie

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

Dodatkowe informacje

Ostona	Bez pokrywy
Ochrona	Z ekranem ochronnym

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak