



REQ506Y



IK07

IP54



## Türstation Video 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE

### Technische Eigenschaften

#### Werkstoff

|           |           |
|-----------|-----------|
| Glanzgrad | Matt      |
| Werkstoff | Edelstahl |

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl Ruftasten | 6 |
|------------------|---|

#### Spannung

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Betriebsspannung | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

#### Abmessungen

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Abmessungen              | 295.80 x 133.50 mm |
| Höhe                     | 295,80 mm          |
| Breite                   | 133,50 mm          |
| Tiefe                    | 25 mm              |
| Kamerakuppel Durchmesser | 33 mm              |

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | -20 - 55 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -30 - 80 °C |

#### Funktionen

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Türkommunikationsart | Audio + Video |
|----------------------|---------------|

#### Kompatibilität

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | 2Draht |
|-------------------------------------------|--------|

#### Anschluss

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------|

#### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

#### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54 |

#### Ausstattung

|                   |      |
|-------------------|------|
| Modulare Bauweise | Nein |
|-------------------|------|

#### Texte

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart  | Für senkrechte Montage<br>Bruchssichere, flächenbündige Ruftaster<br>Montage in Gehäuse AP oder UP |
| Anschluss   | Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen                                                 |
| Beleuchtung | Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung<br>LED Nachtbeleuchtung für Kamera        |
| Schutz      | Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstoßschutz                                                      |

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|