



WS160



system Gniazdo SCHUKO 16A/250V a.c., przesłony styków, samozaciski, 2M, biały

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czysta biel

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Obróbka Lakierowany

Wymiary

Wysokość 40 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 22,80 mm

Liczba jednostek 10

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy
Mocowanie na zatrzask
Uniwersalne mocowanie

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK07

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP2X

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Bez pokrywy

Ochrona Z ekranem ochronnym