



WS160



Systo contactdoos, steekklem, 1-voudig, wit, tbv adapterraam GBMAR5045

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 250 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Helderwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Zijdemat

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 40 mm

Breedte 45 mm

Diepte 22,80 mm

Aantal eenheden 10

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging
Klemverbinding
Universele bevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP2X

Funcies

Met oriëntatieverlichting Nee

Identificatie

Met opdruk Nee

Teksten

Deur Geen afdekking

Beveiliging Met afschermshot