



KDN463E

**Kamrail vork 3-polig+N 10 mm<sup>2</sup> 8 modulen**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 63 A

**Uitvoering**

Aantal polen 4

**Afmetingen**

Lengte 140 mm

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning U<sub>imp</sub> 4000 V

Nominale spanning U<sub>e</sub> 230 - 400 V

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm<sup>2</sup>

Type connector/steker Doorverbindingsrail met vork

**Capaciteit**

Aantal modulen 8

**Duurzaamheid**

RoHS conform Ja