



KDN464A

Phasenschiene 4 polig mit Gabelanschluss 10mm² 63A 12 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 4

Abmessungen

Länge 215 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Kapazität

Anzahl Module 12

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja