



KDN464A

Шина фазна для ADZ... 4P 10mm² 12M

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	63 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Розміри

Довжина	215 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4000 V
---	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm ²
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина з вилкою
---------------------	---------------------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----