




LF1804547030

#### Technické vlastnosti

##### Příslušenství

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

##### Nastavení

|               |         |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 90 - 90 |
|---------------|---------|

##### Rozměry

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 18 mm |
| Šířka | 45 mm |

##### Materiál

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)<br>Polycarbonat (PC) |
| Povrch   | Neošetřený                                            |
| Barva    | Šedý kámen                                            |
| Kód RAL  | 7030                                                  |

##### Normy

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|-----------------------------------------------|----|

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Vybavení

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

##### Vhodné pro

|          |  |
|----------|--|
| LF 18x45 |  |
|----------|--|