



LH23S

Culot de fusible, 25A DII, 3-ph jeu de barres 60 mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
Courant nominal de la cartouche fusible	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	13 A
	16 A
	20 A
	25 A

Installation, montage

Montage	Système de jeu de barres
---------	--------------------------

Architecture

Nombre de pôles	3
-----------------	---

Fusible

Taille de l'élément fusible	DII
-----------------------------	-----

Éléments fournis

Avec cache	Oui
------------	-----

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	45 mm
Longueur	200 mm
Distance des barres omnibus	60 mm

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui