



9451705

**Integro - tomada 12V, preto mate**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	12 V
----------------	------

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	16 A
------------------	------

**Materiais**

Cor	Preto
Código RAL	9005 9011
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	55,50 mm
Profundidade da montagem	30 mm

**Conexão**

Tipo de conector/ficha	Talão redondo
------------------------	---------------

**Conetividade**

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir Montagem por parafuso

**Equipamento**

Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Capacidade**

Número de módulos	1
-------------------	---

**Segurança**

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK05
Índice de proteção IP	IP20

**Funções**

Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

**Identificação**

Com impressão	Não
---------------	-----

**Texto**

Tampa	Placa de cobertura central
Proteção	Sem proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com ligação de ficha plana