



937522507

Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., ITG Flow/Pure, grau gl.

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7038
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

##### Konnektivität

Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung
------------	---------------------------------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

##### Abmessungen

Abmessungen	55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

##### Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Mit integrierter Glühlampe Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Aufdruck	Mit Aufdruck "0"

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja