



REQ614X



Aussenstat. VIDEO, LED-Zust.anzeige, 14 WE 2Draht Edelstahl, one, 225,5x332x2 mm

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Edelstahl

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	14
------------------	----

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Abmessungen	332 x 225.50 mm
Höhe	332 mm
Breite	225.50 mm
Tiefe	25 mm
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Texte

Montageart	Für senkrechte Montage Bruchsichere, flächenbündige Ruftaster Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung Unsichtbare, blendfreie IR LED Nachtbeleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz