

Stahlblechtüre ASV mit Verschluss IP41 850x2000

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	1896 mm
Breite	845 mm
Tiefe	20 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	2
Art der Schranktür	Anschlagtür
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Produktfarbe	Lichtgrau
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel Mit Schloss

Ausstattung

Anzahl Schlüssel	1
------------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

