



LNH3224M

**Pojistka nožová NH3C gG 500V 224A dvojitá signalizace**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Vypínací charakteristika gG

**Pojistka**

Velikost pojistky NH3C

Charakteristika pojistek gG

**Napětí**

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 500 - 500 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 500 - 500 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 224 A

**Podmínky použití**

Izolované Ne

**Hlavní elektrické atributy**

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 120 kA

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 20 W

**Rozměry**

Výška 150 mm

Šířka 66 mm

Hloubka 80 mm

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano