



WS012



### Systo 1M Universalschalter

#### Technische Eigenschaften

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Seidenmatt Polycarbonat (PC)

##### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Mechanismus mit Gehäuseoberteil
------------------	---------------------------------

#### Konnektivität

##### Montageart

Montageart	Klemmbefestigung Vertieft
------------	---------------------------

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

#### Abmessungen

Abmessungen	45 x 22 mm
Einbautiefe	40 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	40 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP31D
Stoßfestigkeit IK	IK07

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

#### Anschluss

Kontaktart	2-Weg
------------	-------

#### Texte

Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	2-Weg