



16357104

Накладка для механічних таймерів 0-120хв., нержавіюча сталь, К.5

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Матеріали

Colour Нержавіюча сталь
Код RAL 9022
Обробка поверхні Матовий
Матеріал Метал
Нержавіюча сталь

Розміри

Висота 56,10 mm
Ширина 70,50 mm
Глибина 22 mm

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Тексти

Відбиток З написом символу шкали часу
Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Ідентифікація

Схема монтажу Центральна кришка

Сумісний із

К.х

Sustainability

REACH-SVHC free Так
Відповідність RoHS Так