



FWB62S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:950xB:550xT:161mm, QuickConnect

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

**Ausstattung**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen           | 12   |
| Anzahl Reihen                 | 6    |
| Anzahl Felder                 | 2    |
| Mit Schloss                   | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja   |

**Kapazität**

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 144 |
|---------------|-----|

**Funktionen**

|  |      |
|--|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

**Abmessungen**

|            |        |
|------------|--------|
| Höhe       | 950 mm |
| Breite     | 550 mm |
| Tiefe      | 165 mm |
| Einbauhöhe | 950 mm |

**Abdeckung, Tür**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

**Abmessungen**

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 550 mm |
|--------------|--------|

**Abdeckung, Tür**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 1 |
|----------------------|---|

**Abmessungen**

|             |      |
|-------------|------|
| Einbautiefe | 0 mm |
|-------------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

**Abmessungen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
|-----------------------------|----|

**Abdeckung, Tür**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein      |
| Art der Schranktür           | Einzeltür |

**Anschluss**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 8 |
|---------------------------------|---|

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Stahl     |
| RAL Nummer | 9010      |
| Farbe      | Reinweiss |

---

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

---

**Sicherheit**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Schutzklasse       | Schutzklasse II |
| Stossfestigkeit IK | IK09            |
| Schutzart IP       | IP44            |
| Schliessungstyp    | Ohne Schloss    |
| Glühdrahttest      | 750 °C          |

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|