



FWB63A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 216PLE, 3x6 Reihen, 950x800x161mm, o. Klemme

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen	18
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

##### Kapazität

Anzahl Module	216
---------------	-----

##### Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

##### Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klinke

##### Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

##### Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	12
---------------------------------------	----

##### Konnektivität

Montageart	Aufputz
------------	---------

##### Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

##### Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

##### Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----