



FWB63D

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 216PLE, 3x6 Reihen 950x800x161mm, leer m. Tür

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	950 mm
Breite	800 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

**Ausstattung**

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

**Werkstoff**

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	6
---------------	---

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----

**Abbildungen | Zeichnungen**

