



FWB63N

FW sup. IP44 a.950 l.800, 150mm, 144M

**Características técnicas**

**Instalação, montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Montagem à superfície

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	14
Número de filas	14
Número de secções	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

**Capacidade**

Número de módulos	144
-------------------	-----

**Funções**

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

**Dimensões**

Altura	950 mm
Largura	800 mm
Profundidade	165 mm
Altura embutida	950 mm
Largura incorporada	800 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1

**Dimensões**

Profundidade da montagem	161 mm
Número de unidades de largura	36

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

**Conexão**

Número de entradas de condutores	12
----------------------------------	----

**Conetividade**

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

**Segurança**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44

---

**Segurança**

Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C

---

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----