



FWB63N

FW sup. IP44 a.950 l.800, 150mm, 144M

Características técnicas

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Saliente

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	14
Número de filas	14
Número de secções	3
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

Capacidade

Número de módulos	144
-------------------	-----

Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

Dimensões

Altura	950 mm
Largura	800 mm
Profundidade	165 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1

Dimensões

Profundidade da montagem	161 mm
Número de unidades de largura	36

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

Ligações

Número de entradas de condutores	12
----------------------------------	----

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem à superfície
------------------	-----------------------

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Não
Possui placa de montagem	Não

índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP44
Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	750 °C

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim