



FWB64A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 288PLE, 4x6 Reihen, 950x1050x161mm, o. Klemme

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	24
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	4
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	288
---------------	-----

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

**Abmessungen**

Höhe	950 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klinke

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, symmetrisch

**Anschluss**

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	16
---------------------------------------	----

**Konnektivität**

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja