



FWB64D

Univers, 6 redova, prazan, 288 modula

#### Tehničke karakteristike

##### Dimenzije

Visina	950 mm
Širina	1050 mm
Dubina	165 mm
Debljina bočnog zida	1 mm

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Zaštitna klasa	Izolacijska klasa II
Vrsta zaključavanja	Ručica u 3 tačke
Otpornost na udarce IK	IK09

##### Oprema

Broj sekcija u širinu	4
Broj otvora ploče	8

##### Instalacija, montaža

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne

##### Materijali

Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Obrada	Praškasto ofarbano
Materijal	Željezo

##### Oprema

Broj redova	6
-------------	---

##### Poklopac, vrata

Broj vrata ormara	2
Broj brava	0
Vrata/poklopac je proziran	Ne

##### Električna struja

Nazivna struja	125 A
----------------	-------

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

#### Ilustracije / crteži

