



FWB64S

Coffret FWB, univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 950x1050x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	24
Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	4
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	288
-------------------	-----

Fonctions

Interrupteur principal de protection	Non
Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	950 mm
Largeur	1050 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	950 mm
Largeur de montage	1050 mm

Cache, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1

Dimensions

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	48

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	16
---------------------------	----

Connectivité

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP44

Sécurité

Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	750 °C

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----