



FWB64S

**Coffret FWB,univers, saillie, classell, IP44, porte pleine, 950x1050x161mm,QC**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage                     | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 24  |
| Nombre rangées            | 6   |
| Nombre de travée de large | 4   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

#### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 288 |
|-------------------|-----|

#### Fonctions

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Interrupteur principal de protection | Non |
| Avec guide-câble                     | Oui |

#### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 950 mm  |
| Largeur    | 1050 mm |
| Profondeur | 165 mm  |

#### Cache, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 2 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

#### Dimensions

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Profondeur de montage      | 161 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 48     |

#### Cache, porte

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |

#### Raccordement

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Nombre d'entrée de câbles | 16 |
|---------------------------|----|

#### Connectivité

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Type de montage | En saillie |
|-----------------|------------|

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matière  | Acier     |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Classe de protection          | Classe II                                         |
| Résistance aux chocs IK       | IK09                                              |
| Indice de protection IP       | IP44                                              |
| Type de verrouillage          | Loquet rabattable et avec crémone<br>Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent | 750 °C                                            |

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui