



FWB64S

Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 288 mod., 950x1050x161, bezšr. svorky

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
| Montáž | Montáž na omítku |

Elektrický proud

| | |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

Vybavení

| | |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt | 24 |
| Počet řad v rozvaděči | 6 |
| Počet polí v šířce | 4 |
| Zámek | Ne |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

Kapacita

| | |
|--------------|-----|
| Počet modulů | 288 |
|--------------|-----|

Funkce

| | |
|----------------------------|-----|
| Má ochranný hlavní vypínač | Ne |
| Se vstupy potrubí | Ano |

Rozměry

| | |
|-----------------|---------|
| Výška | 950 mm |
| Šířka | 1050 mm |
| Hloubka | 165 mm |
| Vestavěná výška | 950 mm |

Kryt, dveře

| | |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 2 |
|-----------------------|---|

Rozměry

| | |
|-----------------|---------|
| Vestavěná šířka | 1050 mm |
|-----------------|---------|

Kryt, dveře

| | |
|-------------|---|
| Počet zámků | 1 |
|-------------|---|

Rozměry

| | |
|----------------------|--------|
| Vestavěná hloubka | 161 mm |
| Počet jednotek šířky | 48 |

Kryt, dveře

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Typ rukojeti | Výklopná rukojeť se západkou |
| Dveře/kryt průhledné | Ne |

Připojení

| | |
|----------------------|----|
| Počet vstupů potrubí | 16 |
|----------------------|----|

Konektivita

| | |
|--------------|------------------|
| Druh montáže | Montáž na omítku |
|--------------|------------------|

Materiál

| | |
|----------|------|
| Materiál | Ocel |
| Kód RAL | 9010 |
| Barva | Bílá |

Vybavení

| | |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska | Ne |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|--|
| Třída izolace | Třída izolace |
| Mechanická odolnost IK | IK09 |
| Stupeň krytí IP | IP44 |
| Typ uzamčení | Bez objímky proti zlomení Bez zámku |
| Test žhavicím drátem | 750 °C |

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|