



FWB64S

**FW ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΤΑΛ. 4ΣΤ 6Χ48Μ ΑΔΙΑΦ. ΠΟΡΤΑ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα	125 A
------------------	-------

**Εξοπλισμός**

Αριθμός ραγών	24
Αριθμός σειρών	6
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	4
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι
	Ναι

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	288
-------------------	-----

**Λειτουργίες**

Έχει κύριο διακόπτη προστασίας	Όχι
Με εισόδους αγωγών	Ναι

**Διαστάσεις**

Ύψος	950 mm
Πλάτος	1050 mm
Βάθος	165 mm
Ενσωματωμένο ύψος	950 mm

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός πορτών ερμαρίου	2
-------------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο πλάτος	1050 mm
---------------------	---------

**Κάλυμμα, πόρτα**

Αριθμός κλειδαριών	1
--------------------	---

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος	161 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	48

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος λαβής	Μεντεσές
Με διάφανη πόρτα	Όχι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα

**Σύνδεση**

Αριθμός εξαρτημάτων εισόδου καλωδίων	16
--------------------------------------	----

**Συνδεσιμότητα**

Τρόπος στήριξης	Επίτοιχη τοποθέτηση
-----------------	---------------------

**Υλικά**

Υλικό	Μεταλλικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

**Εξοπλισμός**

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

---

**Ασφάλεια**

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK09
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP44
Τύπος κλειδώματος	Κλειδωμα μπάρας χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C

---

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----