



WL1160

lumina - Tom. Schuko c/tampa e obtur, br

#### Características técnicas

##### Tensão

Tensão nominal 250 V

##### Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Materiais

Cor Branco

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal  
Plástico

Tratamento Sem tratamento

##### Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade 47 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

##### Instalação, montagem

Montagem Encastrar

##### Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem com garras  
Ligação com parafuso

##### Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com lâmpada de sinalização Não

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

##### Tampa, porta

Tipo de tampa A tampa articulada cai para trás

##### Capacidade

Número de módulos 0

##### Segurança

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

##### Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

##### Texto

Impressão Sem gravação

Tampa Placa de cobertura central

---

**Texto**

---

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
----------	---------------------------------

---

**Adequado para**

---

lumina

---

**Sustentabilidade**

---

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

---