



WL1160

ŠUKO utičnica sa poklopcem i zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela

Tehničke karakteristike

Električna struja

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

Napon

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 250 V       |
| Nazivni napon | 250 - 250 V |

Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Bijelo            |
| RAL kod         | 9016              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |
| Obrada          | Neobrađeno        |

Dimenzije

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Visina                            | 71 mm |
| Širina                            | 71 mm |
| Dubina                            | 47 mm |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 35 mm |

Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

Povezivost

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Vrsta veze    | Vijčana stezaljka               |
| Vrsta montaže | Montaža kralama<br>Vijčani spoj |

Oprema

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Vrsta priključaa/utikača za utičnicu | SCHUKO |
| Rotirani centralni umetak            | Ne     |
| Sa zglobnim poklopcem                | Da     |
| Sa signalnom lampom                  | Ne     |

Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Poklopac, vrata

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Vrsta poklopca | Poklopac sa šarkama se vraća |
|----------------|------------------------------|

Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 0 |
|-------------|---|

Sigurnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Sa pojačanom zaštitom od kontakta | Da   |
| Otpornost na udarce IK            | IK02 |
| Ingress Protection (IP) klasa     | IP20 |

Tekst

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Otisak   | Bez otiska/natpisa             |
| Poklopac | Poklopac centralne ploče       |
| Zaštita  | Poboljšana zaštita od kontakta |

**Pogodno za**

Hager lumina

**Održivost**

|              |    |
|--------------|----|
| Bez halogena | Da |
|--------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|