



WS060

Variateur rotatif Systo économique 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9010

Matériau Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 49 mm

Puissance

P max. avec lampes à incandescence 20 - 275 W

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Capacité

Nombre de modules 2

Equipement

Entrée de poste secondaire Oui

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui