



VS122PF

## Coffret saillie 22 M porte opaque

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

#### Installation, montage

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non        |
| Montage sur                 | En saillie |

#### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 1   |
| Nombre de rangées         | 1   |
| Nombre de travée de large | 1   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Non |

#### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 22 |
|-------------------|----|

#### Fonctions

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec guide-câble | Oui |
|------------------|-----|

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 252 mm |
| Largeur    | 462 mm |
| Profondeur | 99 mm  |

#### Couvercle, porte

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes              | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

#### Dimensions

|                    |    |
|--------------------|----|
| Largeur en modules | 22 |
|--------------------|----|

#### Couvercle, porte

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non          |
| Type de porte                  | Porte simple |

#### Matière

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Plastique |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

#### Equipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Matière

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Non |
|---------------------------------------|-----|

#### Sécurité

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Classe de protection               | Classe II              |
| Résistance aux chocs IK            | IK07                   |
| Classe de protection (IP)          | IP40                   |
| Type de verrouillage               | Loquet<br>Sans serrure |
| Test au fil incandescent           | 650 °C                 |
| Indice de protection avec porte IP | IP40                   |

---

**Durabilité**

---

Conforme à la directive RoHS

Oui