



VS122PS

Coffret saillie 22 M porte opaque

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Montage | En saillie |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails | 1 |
| Nombre rangées | 1 |
| Nombre de travée de large | 1 |
| Avec fermeture | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

Capacité

| | |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 22 |
|-------------------|----|

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Interrupteur principal de protection | Non |
| Avec guide-câble | Oui |

Eléments fournis

| | |
|---|---|
| Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe | 0 |
|---|---|

Dimensions

| | |
|------------|--------|
| Hauteur | 252 mm |
| Largeur | 462 mm |
| Profondeur | 99 mm |

Cache, porte

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 0 |

Dimensions

| | |
|----------------------------|----|
| Nombre d'unités de largeur | 22 |
|----------------------------|----|

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Type de porte | Porte simple |

Connectivité

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Matière

| | |
|----------|-----------|
| Matière | Plastique |
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |

Equipement

| | |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

Matière

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Résistant au rayonnement ultra-violet | Non |
|---------------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|-----------|
| Classe de protection | Classe II |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

Sécurité

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Indice de protection IP | IP40 |
| Type de verrouillage | Loquet Sans serrure |
| GWT tenue au fil incandescent | 650 °C |
| Indice de protection avec porte IP | IP40 |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|