



WS029



systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwrotny/rozwny 10AX/250V a.c. 1M biały

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujący/obsługowy Przycisk pojedynczy

Materiały

Kolor Czysta biel

Wykończenie powierzchni Mat
Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Wymiary

Wysokość 45 mm

Szerokość 22 mm

Głębokość 33 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 40 mm

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 1

Typ przycisku Przycisk pojedynczy

Łączność

Typ połączenia quickconnect

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP31D

Odporność na uderzenie IK IK07

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak