



WS029



systo 1M Botão inver. NA+NF 10A, branco

Características técnicas

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

Materiais

Cor	Branco puro
Acabamento	Mate Acabamento acetinado
Material	Polycarbonato (PC)

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	22 mm
Profundidade	33 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples

Conetividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP31D
Resistência ao impactos IK	IK07

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim