



WS030



### systo 1M Botão inversor c/visor, branco

#### Características técnicas

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

##### Materiais

Cor	Branco puro
Acabamento	Mate Acabamento acetinado
Material	Policarbonato (PC)

##### Dimensões

Altura	45 mm
Largura	22 mm
Profundidade	33 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

##### Comandos e sinalizadores

Sinalizador luminoso	Como acessório
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples

##### Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP31D
Resistência ao impactos IK	IK07

##### Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

##### Textos

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

##### Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim