



WS031



Poussoir Systo porte-étiquette 10+1F 10A 1 module Blanc

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

Finition

Mat
Satiné

Matériau

Polycarbonate (PC)

Dimensions

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	22 mm
---------	-------

Profondeur	33 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
--------------------------------------	-------

Commandes et indicateurs

Voyants	En accessoire
---------	---------------

Nombre de touches	1
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31D
---------------------------	-------

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Oui
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Impression	Avec inscription
------------	------------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----