



WS035

systo Łącznik na klucz 2 pozycyjny 10AX / 250V a.c. 2M biały

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Czysta biel

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat
Satynowe wykończenie

Materiał Poliwęglan (PC)

Identyfikacja

Konfiguracja elementów Mechanizm z górną obudową

Łączność

Rodzaj montażu Montaż zaciskowy
Wpuszczany

Wymiary

Wymiary 45 x 45 mm

Zakres głębokości wbudowania 40 mm

Wbudowane puszkę podtynkowe 40 mm

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK07

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 10 A

Dodatkowe informacje

Oświetlenie Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH - bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak