



WS036

Interrupteur à clé 3 positions Systo 10A 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Blanc pur
---------	-----------

9010

Finition

Mat

Matériau

Polycarbonate (PC)

Traitement

Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
--	--------------------------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par serrage Encastré ou en goulotte
-----------------	---

Dimensions

Dimensions	45 x 45 mm
------------	------------

40 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
-----------	---------------------------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----